

# [service Update] Mai 2024:

## Neuerung zur Kettenführungsrolle

### Ausgangslage

Wir bekamen Rückmeldungen, dass die Original-Kettenführungsrolle des GSD (Gen 1 und Gen 2) schneller verschleisst, als wir erwartet haben. Wenn sie nicht frühzeitig ersetzt wird, kann dieser beschleunigte Verschleiss dazu führen, dass die Kette aus der Führung fällt und andere Komponenten beeinträchtigt oder beschädigt werden.

### Hintergrund

Das GSD hat eine lange Kettenlinie, die eine Kettenführungsrolle erfordert, um die Kette in der richtigen Ausrichtung zu halten. Einige Fahrer haben jedoch berichtet, dass sich die Umlenkrolle zu schnell als erwartet abnutzt, wenn die Kette ständig an den Seiten der Umlenkrolle reibt. Dies kann dazu führen, dass sich die Umlenkrolle schneller als erwartet abnutzt, was dazu führen kann, dass die Kette aus dieser Führung fällt und möglicherweise Schäden am Fahrradrahmen verursacht.

### Betroffene Modelle

GSD Gen 1: GSD S10 and GSD SOO  
GSD Gen 2: GSD S10

### Lösung

Es wurde ein neues Kunststoff-Kettenführungsrad zusammen mit neuen Befestigungselementen entwickelt. Diese Änderung soll den Verschleiss deutlich verringern.

### Teilenummern

#### Alt: Kettenführungsrollen Sets und Teile:

- Kettenführung für GSD set.: H9003S
- Kettenführungsrolle einzeln: H9403U

#### Neu: Kettenführungsrollen Sets und Teile:

- Kettenführungsrolle mit U-Clip für GSD.: [H9403X](#)
  - Dieses Set enthält alle benötigten Teile, die es für GSD S10, GSD S00 Gen1 und GSD S10 Gen2



- Kettenführungsrolle einzeln: H9413C


Nummer auf Foto	Beschreibung	einzelne Bestellnummer	GSD Gen1 (S10/S00) benötigte Teile	GSD Gen2 (S10) benötigte Teile
1	Kettenführungsrolle für GSD	<a href="#">H9413C</a>	1	1
2	10 mm Buchse	nicht erhältlich	1	2
3	12 mm U-Scheibe	nicht erhältlich	2	2
4	M6 Mutter	nicht erhältlich	1	1
5	M6 Mutter mit Sicherung	nicht erhältlich	1	1
6	1/4 Feder-U-Scheibe	nicht erhältlich	1	1
7	55 mm Schraube	nicht erhältlich	0	1
8	45 mm Schraube	nicht erhältlich	1	0

## Installation der neuen Kettenführungsrolle

Für **GSD Gen1 (S10 / S00):**

Installationsreihenfolge:


1. 45mm Schraube \*1Stk.
2. 12mm SS U-Scheibe \*1Stk.
3. Kettenführungsrolle mit U-Clip \*1Stk.
4. 10mm Buchse \*1Stk. (Rahmen)
2. 12mm SS U-Scheibe \*1Stk.
5. M6 SS Mutter \*1Stk.
6. ¼ " Feder-U-Scheibe \*1Stk.
7. M6 SS Mutter mit Sicherung



Für **GSD S10 Gen 2:**

Installationsreihenfolge:

1. 55 mm Schraube \*1Stk.
2. 12mm SS U-Scheibe \*1Stk. (Rahmen)
3. 10 mm Bushing \*2pcs
4. Kettenführungsrolle mit U-Clip \*1Stk.
2. 12mm SS U-Scheibe \*1Stk.
5. M6 SS Mutter \*1Stk.
6. ¼ " Feder-U-Scheibe \*1Stk.
7. M6 SS Mutter mit Sicherung



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an das Amsler & Co. AG Service Team

[Service@amsler.ch](mailto:Service@amsler.ch)

Amsler & Co. AG Service Team